

# 北京碳素钢腐蚀仪口碑好

---

生成日期: 2025-10-27

## 腐蚀仪产品特点:

不锈钢操作台，耐腐蚀，方便维护清理。

加热盘表面抗腐蚀处理，增加加热器寿命，操作安全。

触摸屏操作，直观简单方便操作。

用户可以自定义方法数据库，可储存100条。可将常用的参数储存。

温度直接控制溶液温度，更精确。

37工位单独控制工作，增加制样效率。

温度超温保护，并且对温度传感器检测。

有冷凝水传感器检测，无水停机报警。

有漏电和短路保护

可选择漏液传感器检测，有漏液停机报警。

可电脑远程控制操作。


可连接循环冷凝水，不依赖外来水源，使冷凝水得到多次利用。

可配通风柜操作使用，当有蒸汽泄漏时，漏液传感器检测到后停机并且自动打开通风柜，避免给操作人员身体带来伤害。

沸腾钢腐蚀仪口碑好？北京碳素钢腐蚀仪口碑好



industryTemplate北京碳素钢腐蚀仪口碑好有哪些腐蚀仪价格对比呢。




#### 腐蚀仪产品特点：

- 不锈钢操作台，耐腐蚀，方便维护清理。
- 加热盘表面抗腐蚀处理，增加加热器寿命，操作安全
- 触摸屏操作，直观简单方便操作。
- 用户可以自定义方法数据库，可储存100条。可将常用的参数储存。
- 温度直接控制溶液温度，更精确。
- 29工位单独控制工作，增加制样效率。
- 温度超温保护，并且对温度传感器检测。
- 有冷凝水传感器检测，无水停机报警。
- 有漏电和短路保护。
- 可选择漏液传感器检测，有漏液停机报警。
- 可电脑远程控制操作。
- 可连接循环冷凝水，不依赖外来水源，使冷凝水得到多次利用。

可配通风柜操作使用，当有蒸汽泄漏时，漏液传感器检测到后停机并且自动打开通风柜，避免给操作员身体带来伤害。

### 晶间腐蚀仪 OCT-4S

OCT-5S晶间腐蚀仪专门应用于不锈钢的晶间腐蚀的设备，用于检验各种类型的不锈钢、铝合金等材料在特定的温度和腐蚀试剂下晶间腐蚀的状况，从而判定材料的化学成分、热处理和加工工艺是否合理，是金属局部腐蚀的一种，沿着金属晶粒间的分界面向内部扩展的腐蚀，晶间腐蚀会破坏晶粒间的结合，大幅降低金属的机械强度。腐蚀发生后，金属和合金的表面虽然仍保持一定的金属光泽，看不出被破坏的迹象，但晶粒间结合力减弱，力学性能恶化。由此可见，晶间腐蚀是一种很危险的腐蚀。本仪器是评价材料的晶间腐蚀性能的仪电解抛光腐蚀仪哪家好？



#### 腐蚀仪产品特点：

- 不锈钢操作台，耐腐蚀，方便维护清理。
- 加热盘表面抗腐蚀处理，增加加热器寿命，操作安全。
- 触摸屏操作，直观简单方便
- 用户可以自定义方法数据库，可储存100条。可将常用的参数储存。
- 温度直接控制溶液温度，更精确。
- 24工位单独控制工作，增加制样效率。
- 温度超温保护，并且对温度传感器检测。
- 有冷凝水传感器检测，无水停机报警。
- 有漏电和短路保护。

可选择漏液传感器检测，有漏液停机报警。

可电脑远程控制操作。

可连接循环冷凝水，不依赖外来水源，使冷凝水得到多次利用。

可配通风柜操作使用，当有蒸汽泄漏时，漏液传感器检测到后停机并且自动打开通风柜，避免给操作人员身体带来伤害。

有哪些腐蚀仪哪家便宜。北京碳素钢腐蚀仪口碑好

碳钢腐蚀仪价格对比？北京碳素钢腐蚀仪口碑好

腐蚀仪产品特点：

不锈钢操作台，耐腐蚀，方便维护清理。

加热盘表面抗腐蚀处理，增加加热器寿命，操作安全。

触摸屏操作，直观简单方便操作。

用户可以自定义方法数据库，可储存100条。可将常用的参数储存。

温度直接控制溶液温度，更精确。

14工位单独控制，增加制样效率。

温度超温保护，并且对温度传感器检测。

有冷凝水传感器检测，无水停机报警。

有漏电和短路保护。

可选择漏液传感器检测，有漏液停机报警。

可电脑远程控制操作。

可连接循环冷凝水，不依赖外来水源，使冷凝水得到多次利用。

可配通风柜操作使用，当有蒸汽泄漏时，漏液传感器检测到后停机并且自动打开通风柜，避免给操作人员身体带来伤害。

北京碳素钢腐蚀仪口碑好